

Gorman-Rupp 10-sarjan itseimevän keskipakopumpun ominaisuudet

Partikkelinkäsittelykykyinen juoksupyörä



Kaksilapainen, puoli-avoin partikkelinkäsittelykykyinen juoksupyörä pystyy käsittelemään mallista riippuen aina halkaisijaltaan 76 mm pyöreän kappaleen. Juoksupyörän takana olevat siivet vähentävät materiaalin kerääntymistä juoksupyörän taakse ja vähentävät akselitiivisteeseen ja laakereihin kohdistuvaa painetta.

Useita tiivistevaihtoehtoja



10-sarjan pumppuihin on saatavilla useita erilaisia akselitiivisteitä, riippuen käyttötarkoituksesta. Öljyvoideltu, itsevoiteleva ja Gorman-Rupp'n kaksoiskelluva titaani-karbidi -tiiviste ovat esimerkkejä laajasta valikoimasta. Viton ja Teflon -materiaaleja saatavilla vaativimpiin käyttökohteisiin.

Helposti avattava huoltoluukku



Huoltoluukun kautta pääsee nopeasti toteamaan juoksupyörän, akselitiivisteiden ja kulutuslevyn kunnan sekä poistamaan mahdolliset tukkeumat pesästä.

Vaihdeettava kulutuslevy



10-sarjan pumpeissa on vaihdettava kulutuslevy joka voidaan helposti tarkistaa tai vaihtaa irrottamalla huoltoluukku pumpusta. Näin huolto on nopeaa ja taloudellista.